


## Odrážka pro reflexní světelné závory

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm hloubka

## Oblast nasazení

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Provedení | kulaté, pro laserové reflexní světelné závory, M3 |
|-----------|---------------------------------------------------|

## Okolní podmínky

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| Okolní teplota | [°C] | -10...60 |
|----------------|------|----------|

## Mechanická data

|                   |                                                                                                                                                            |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hmotnost          | [g]                                                                                                                                                        | 2,3          |
| Rozměry           | [mm]                                                                                                                                                       | Ø 10 / L = 6 |
| Povrch reflektoru | [mm]                                                                                                                                                       | Ø 8          |
| Materiály         | Šroub: nerezová ocel (1.4401 / 316); Pružná podložka: nerezová ocel (1.4401 / 316); Matice: nerezová ocel (1.4401 / 316); čelní panel: PMMA; základna: ABS |              |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|