
E20053

Světelný senzor

FT-00-P-V-E1



Oblast nasazení		
Funkční princip		Reflexní světelný snímač
Aplikace		Pro použití v průmyslovém prostředí
Měřící oblast		
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	40
OKF		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	8
OOF		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	24
OUF		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	8
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...80
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	37,5
Varianta se snímací hlavou		přímý
Průměr snímací hlavy	[mm]	1

E20053

Světelný senzor

FT-00-P-V-E1

Délka snímací hlavy	[mm]	5
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		◐
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E20107
Upozornění		
Obsah balení		1 ks