


Světelný senzor

FT-00-A-A-R4



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí; Robustní provedení
pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

290

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

51,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

E20058



Světelný senzor

FT-00-A-A-R4

Délka snímací hlavy	[mm]	10
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		Ⓢ
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník

Příslušenství

Dodané položky	Upevňovací spona:, E10221
----------------	---------------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------