


Světelný senzor

FT-00-P-V-E1/1M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF; OOF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

24

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

8

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

41

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

1000

**Světelný senzor**

FT-00-P-V-E1/1M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Upevňovací spona:, E20107
Upozornění		
Obsah balení		1 ks