


Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/1M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

320

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

200

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

63

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

E20080



Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/1M

Celková délka	[mm]	1000
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		①
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		E20102
Upozornění		
Obsah balení		1 ks