


Světelný senzor

FT-00-P-A-M6/1M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

340

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

50

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

25

Celková délka

[mm]

1000



Světelný senzor

FT-00-P-A-M6/1M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Uspořádání vláken		ⓘ
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Příslušenství		
Dodané položky		Šestihranné matice: 2 x M6, Nerezová ocel
		ozubené podložky: 2
		Matice s vroubkováním: 1 x M11
Upozornění		
Obsah balení		1 ks