




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/1M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

2,5

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20091



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-E2,5/1M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks