


Jednocestná světelná závora

FE-00-P-V-M4

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20059

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy [mm]

15

Celková délka

[mm]

600

E20117



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-V-M4

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály	Adaptér: PPE	
Materiál vlákna	sklo	
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)	
Materiál opláštění	PVC	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	