


Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/1M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20054

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1000

E20120



Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/1M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		PVC
Upozornění		
Obsah balení		1 ks