


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

1200

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

56

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4

Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		●
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník

Příslušenství

Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
	Matice s vroubkováním: 1 x M11

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------