


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-E3



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Vysoká teplotní odolnost; Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Dosah světlovodných vláken [mm]

1200

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

OOF

Dosah světlovodných vláken [mm]

400

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

120

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

69

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

E20130



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-E3

Délka snímací hlavy	[mm]	10
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: ABS
Materiál vlákna		sklo
Materiál hlavy vlákna		Hliník
Materiál opláštění		Hliník
Příslušenství		
Dodané položky		E20103
Upozornění		
Obsah balení		1 ks