


Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

32

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

E20138



Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/2M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Upozornění	
Obsah balení	1 ks