


Světelný senzor

FT-30-A-A-M8/2M

Prodej ukončen

Náhradní artikly: E20137

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

56

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Hmotnost

[g]

164

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

30; (při pevném uložení)

Uspořádání vláken



**Světelný senzor**

FT-30-A-A-M8/2M

Materiály	Adaptér: PA
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M8, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
	Matice s vroubkováním: 1 x M30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks