


Světelný senzor

FT-30-P-A-M8



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

93

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20156



Světelný senzor

FT-30-P-A-M8

Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 2 x M8, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
	Matice s vroubkováním: 1 x M30
Upozornění	
Obsah balení	1 ks