


Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-R6



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

107,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

6

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20165



Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-R6

Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Upevňovací spona:, E10221
Upozornění	
Obsah balení	1 ks