


Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/1,2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20176

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

38

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

38

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1200

E20169



Světelný senzor

FT-00-A-A-E3/1,2M

Min. úhel ohybu	[mm]	20
Materiály	Adaptér: ABS	
Materiál vlákna	sklo	
Materiál hlavy vlákna	Hliník	
Materiál opláštění	Hliník	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	