

Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

**Měřicí oblast**Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OKF; OUF

**OKF**

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

**OUF**

Dosah světlovodných vláken [mm]

40

**Okolní podmínky**

Okolní teplota

[°C]

-40...290

**Mechanická data**

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

35

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

# E20183



## Světelný senzor

FT-00-A-V-M6/S

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Materiál hlavy vlákna | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
| Materiál opláštění    | Hliník                         |
| Upozornění            |                                |
| Obsah balení          | 1 ks                           |