


Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-M6/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20328

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

270

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

35

Celková délka [mm]

2000

Min. úhel ohybu [mm]

30

Uspořádání vláken





Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-M6/2M

Materiály	Adaptér: PA
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Upozornění	
Obsah balení	1 ks