




Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/1,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1500

Min. úhel ohybu

[mm]

10

Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20235



Jednocestná světelná závora

FE-00-P-A-R3/1,5M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	E20104
Upozornění	
Obsah balení	1 ks