



Světelný senzor

FT-30-A-A-R8/5m

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

28

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka

[mm]

5000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

Hliník

Upozornění

Obsah balení

1 ks