


Světelný senzor

FT-00-A-A-M6/2,6M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

28

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

28

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

35

Celková délka [mm]

2600

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

E20245



Světelný senzor

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Upozornění	
Obsah balení	1 ks