


Světelný senzor

FT-30-A-A-M8/4M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20152

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka [mm]

4000

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20246



Světelný senzor

FT-30-A-A-M8/4M

Materiál opláštění

Hliník

Upozornění

Obsah balení

1 ks