



Světelný senzor

FT-00-M-V-M6/0,3M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20489

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

20

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Celková délka [mm]

300

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiál vlákna

Akryl

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení

1 ks