


Světelný senzor

FT-30-A-A-E6/3M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

27

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

6

Celková délka

[mm]

3000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

Hliník

E20272



Světelný senzor

FT-30-A-A-E6/3M

Příslušenství

Dodané položky

Upevňovací spona:, E10221

Upozornění

Obsah balení

1 ks