


Světelný senzor

FT-30-P-V-M8

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20156

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

70

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka [mm]

600

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

E20298



Světelný senzor

FT-30-P-V-M8

Materiál opláštění

PVC

Upozornění

Obsah balení

1 ks