


## Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-E3/2m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20347

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



## Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

## Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem  
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

## Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

## Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

3

Celková délka

[mm]

2000

Min. úhel ohybu

[mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

# E20346



## Jednocestná světelná závora

FE-30-A-A-E3/2m

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Materiál opláštění | Hliník |
| Upozornění         |        |
| Obsah balení       | 1 ks   |