


Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/1,5M



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

36

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

68,5

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

1500

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



E20351



Světelný senzor

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materiály	Adaptér: PPE
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	E20103
Upozornění	
Obsah balení	1 ks