


Jednocestná světelná závora

FE-00-A-V-E1/1M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OKF; OUF

OKF

Dosah světlovodných vláken [mm]

50

OUF

Dosah světlovodných vláken [mm]

50

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-40...290

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Průměr snímací hlavy

[mm]

1

Délka snímací hlavy

[mm]

5

Celková délka

[mm]

1000

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiály

Adaptér: ABS

Materiál vlákna

sklo

E20369



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-V-E1/1M

Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	E20103
Upozornění	
Obsah balení	1 ks