


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Oblast nasazení**

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

15

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

50,2

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy

[mm]

35

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PPE

E20383



Světelný senzor

FT-18-P-A-M6

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M6, Nerezová ocel
	ozubené podložky: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks