


Jednocestná světelná závora

FE-18-P-A-M4

Prodej ukončen



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Aplikace

Pro použití v průmyslovém prostředí

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

50

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M4

Délka snímací hlavy

[mm]

15

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PPE

E20387



Jednocestná světelná závora

FE-18-P-A-M4

Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
Upozornění	
Obsah balení	1 ks