


Jednocestná světelná závora

FE-18-P-A-R4

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OGF

OGF

Dosah světlovodných vláken [mm]

80

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Hmotnost

[g]

63,4

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Průměr snímací hlavy

[mm]

4

Délka snímací hlavy

[mm]

10

Celková délka

[mm]

600

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Uspořádání vláken



Materiály

Adaptér: PPE

Materiál vlákna

sklo

E20388



Jednocestná světelná závora

FE-18-P-A-R4

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	PVC
Příslušenství	
Dodané položky	E20103
Upozornění	
Obsah balení	1 ks