




Jednocestná světelná závora

FE-18-A-A-M4

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení		
Funkční princip	Jednocestná světelná závora	
Měřicí oblast		
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OGF	
OGF		
Dosah světlovodných vláken	[mm]	80
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...290
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,059
Varianta se snímací hlavou		přímý
Závit snímací hlavy		M4
Délka snímací hlavy	[mm]	15
Celková délka	[mm]	600
Min. úhel ohybu	[mm]	20; (při pevném uložení)
Uspořádání vláken		
Materiály		Adaptér: PPE
Materiál vlákna		sklo

E20389



Jednocestná světelná závora

FE-18-A-A-M4

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Příslušenství	
Dodané položky	Šestihranné matice: 4 x M4
	ozubené podložky: 4
Upozornění	
Obsah balení	1 ks