


Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-R6/0,8m

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20329

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

300

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka [mm]

800

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

Materiál opláštění

PVC

E20396



Jednocestná světelná závora

FE-30-P-A-R6/0,8m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------