


Světelný senzor

FT-30-P-A-M8/1,5M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E20221

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OIF

OIF

Dosah světlovodných vláken [mm]

63

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...80

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M8

Celková délka [mm]

1500

Min. úhel ohybu [mm]

30

Materiály

Adaptér: PA

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

Hliník

E20398



Světelný senzor

FT-30-P-A-M8/1,5M

Materiál opláštění

PVC

Upozornění

Obsah balení

1 ks