


Průchodka

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...100
----------------	------	-----------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	12,2
Rozměry	[mm]	M20 x 1,5
Označení závitu		M20 x 1,5
Materiály		pouzdro: PA černá; Těsnění: CR
Délka	[mm]	38

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------