


Reflexní světelná fólie

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Oblast nasazení

Provedení	pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory
-----------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...65
Poznámka k okolní teplotě		trvalá
		krátkodobě: 80 °C / 30 min
		teplota lepení: +16...+25 °C

Mechanická data

Hmotnost	[g]	23
Rozměry	[mm]	50 x 1000 x 0,4
Povrch reflektoru	[mm]	50 x 1000
Materiály		Plast; Akryl

E21015



Reflexní světelná fólie

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Délka	[mm]	1000
-------	------	------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Další údaje

typické hodnoty odrazu při pozorovacím úhlu 0,2 °	[cd/lx * m²]
úhel osvětlení 5 ° / 40 °	1000 / # 300