


Světelný senzor

FT-11-M-V-M6/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: E21038

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelný snímač
-----------------	--------------------------

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OB5030
---	--------

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]	40
---------------------------------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...150
---------------------	-----------

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou	přímý
Závít snímací hlavy	M6
Celková délka [mm]	600
Min. úhel ohybu [mm]	20
Materiál vlákna	sklo
Materiál hlavy vlákna	nerezová ocel (1.4305 / 303)
Materiál opláštění	Kovový silikon

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------