


Světelný senzor

FT-11-M-V-M6/3M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OB5030

OB50

Dosah světlovodných vláken [mm]

26

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

přímý

Závit snímací hlavy

M6

Délka snímací hlavy [mm]

45

Celková délka [mm]

3000

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

E21039



Světelný senzor

FT-11-M-V-M6/3M

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------