


Jednocestná světelná závora

FE-11-M-V-R3/1,2M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Oblast nasazení

Funkční princip

Jednocestná světelná závora

Měřicí oblast

Dosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

108

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka

[mm]

1200

Min. úhel ohybu

[mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Příslušenství

Dodané položky

E20103

Upozornění

Obsah balení

1 ks