



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Oblast nasazení

Funkční princip

Reflexní světelný snímač

Měřicí oblastDosah se zesilovačem
světlovodných vláken

OBF

OBF

Dosah světlovodných vláken [mm]

26

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]

-20...150

Mechanická data

Varianta se snímací hlavou

úhlový

Celková délka [mm]

3000

Min. úhel ohybu [mm]

20

Materiál vlákna

sklo

Materiál hlavy vlákna

nerezová ocel (1.4305 / 303)

Materiál opláštění

Kovový silikon

Příslušenství

Dodané položky

E20103

Upozornění

Obsah balení

1 ks