




Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování

Elektrická data

Provozní napětí [V]	< 50 AC / < 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-20...90
Krytí	IP 67

Mechanická data

Hmotnost [g]	167,5
Rozměry [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiály	TPU
Materiál převlečné matice	litý zinek, Niklovaný / litý zinek, Niklovaný

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný připojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

E21138



Propojovací kabel Ethernet


VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC, zelená, Stíněný; 4 x 0,34 mm²

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; Materiál držáku: TPU; Uzamčení: litý zinek, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Stíněný propojovací kabel: stínění vložené na zásuvce

