


## Adaptér pro vláknovou optiku

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



## Oblast nasazení

Provedení pro světlovodná vlákna M11

## Okolní podmínky

Okolní teplota [°C] -25...60

## Mechanická data

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Hmotnost [g]         | 30,9                    |
| Celková délka [mm]   | 450; (konfigurovatelný) |
| Min. úhel ohybu [mm] | 30                      |
| Uspořádání vláken    | ⊙⊙                      |
| Průměr jádra [mm]    | 1,0                     |
| Vnější průměr [mm]   | 2,2                     |
| Materiály            | Adaptér: ABS; PPE; POM  |
| Materiál vlákna      | PMMA                    |
| Materiál opláštění   | PE                      |

## Příslušenství

Příslušenství (volitelné) Řezačka pro světlovodné vlákno, E20600

## Upozornění

Obsah balení 1 ks