


## Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

CONNECTION CABLE M16 3M



## Oblast nasazení

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty |
| Provedení            | kamera s video výstupem O2M20x         |
| Bez silikonu         | ano                                    |

## Elektrická data

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Provozní napětí [V]                    | < 60 DC |
| Třída krytí                            | II      |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4       |

## Okolní podmínky

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Okolní teplota [°C] | -45...85 |
| Krytí               | IP 67    |

## Mechanická data

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Hmotnost [g]              | 191,9                       |
| Materiály                 | pouzdro: PVC; Těsnění: EPDM |
| Materiál převlečné matice | PVC                         |

## Upozornění

|              |      |
|--------------|------|
| Obsah balení | 1 ks |
|--------------|------|

## Elektrické připojení

Kabel: 3 m, PVC, černá, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 1 x 0,11 mm<sup>2</sup> / AWG 26

## Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm




## Adaptérové kabely pro kamery s video výstupem

CONNECTION CABLE M16 3M

### Elektrické připojení

#### Připojení



### Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M16, přímý; kódování: A; Uzamčení: PVC; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

