




Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Bez halogenů
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	66,7
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Propojovací kabel s ventilovou zástrčkou

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x typ ventilu A DIN, přímý; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,4 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Připojení



Barvy vodičů :
 BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 GN/YE = zelená / žlutá

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

