
E30500

Návarný adaptér pro procesní senzory

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



1 Aseptoflex Vario
2 únikový otvor
3 Těsnící plocha

Oblast nasazení		
Provedení		s únikovými otvory, pro instalaci LDL20x
Odolnost proti tlaku	[bar]	50
Poznámka k tlakové odolnosti		pro propojení senzor - adaptér
Schválení / zkoušky		
Směrnice pro tlaková zařízení		Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny		Prověřte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	113,8
Materiál, který je v kontaktu s médiem		nerezová ocel (1.4435 / 316L) ; povrchové vlastnosti : Ra<0,4 / Rz 4
Připojení senzoru		G 1 Aseptoflex Vario
Procesní připojení		Navařený adaptér Ø 38 mm
Upozornění		
Obsah balení		1 ks