




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL



1 Těsnicí hrana

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	50
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	164,5
Materiály	nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 35 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------