




Návarný adaptér pro procesní senzory

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 Těsnící hrana

EC 1935/2004 

Oblast nasazení

Teplota média	[°C]	< 250
Odolnost proti tlaku	[bar]	50

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášenlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	36,2
Materiály		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment	[Nm]	5...20
Připojení senzoru		M12 x 1,5 těsnící kužel
Procesní připojení		Navařený adaptér Ø 25 mm

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------