


Rozhraní IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Prodej ukončen

Náhradní artikly: ZZ1060

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 zásuvka USB typ Mini-B
- 2 LED Provozní stav
- 3 24 V DC
- 4 LED Chyby / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Oblast nasazení

Aplikace	nastavení parametrů a analýza zařízení
----------	--

Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	5; (síťový provoz: 24 V DC)
Proudový odběr	[mA]	< 500; (síťový provoz: < 1000 mA)
Třída krytí		III

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Rozhraní

Komunikační rozhraní	IO-Link
----------------------	---------

IO-Link Master

Typ přenosu	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze	1.1
Počet portů třídy A	1

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...45
Krytí		IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	

Mechanická data

Hmotnost	[g]	572,4
----------	-----	-------



Rozhraní IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, žlutá
	Spínací stav	2 x LED, žlutá
	Funkce	1 x LED, zelená
	Chyby	1 x LED, červená

Příslušenství


Dodané položky	Kabelové provedení: M12, EVC176
	USB-kabel
	konektorový napájecí zdroj s mezinárodní adaptací.
Příslušenství (volitelné)	Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zásuvka


konektorové provedení: M12; kódování: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	neobsazeno

Elektrické připojení

Připojení





Rozhraní IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: USB

