


Ponorná trubka pro teplotní senzory

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Oblast nasazení

Provedení pro teplotní senzory TA34xx, TAA431, TAD191

Odolnost proti tlaku [bar] 300

Měřicí / nastavovací rozsah

Délka sondové tyče L [mm] 53

Mechanická data

Hmotnost [g] 172,9

Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L)

Utahovací moment [Nm] 30...50

Připojení senzoru G 1/2 těsnící kužel Ø 8,2 mm

Procesní připojení G 1/2

Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí < 0,6 / -

Upozornění

Obsah balení 1 ks