




Procesní adaptér pro SMS trubkové šroubení

ADAPT G1/2-SMS DN25

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku	[bar]	40
----------------------	-------	----

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost	[g]	175
Materiály		nerezová ocel (1.4435 / 316L)
Připojení senzoru		G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení		SMS šroubové spojení DN25
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí		0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------